

KLW Lutz écran de soudure roulant

porte souples à lanières en PVC en vert foncé, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2000 x 600 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1021 jaune colza

Numéro d'article: 520525




KLW Lutz Écran de soudure roulant

écran de soudure roulant

- porte souples à lanières en PVC en vert foncé
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2000 x 600 mm
- longueur x largeur 1600 x 570 mm
- épaisseur 1 mm
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1021 jaune colza
- soubassement 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- volume de livraison : matériel de fixation inclus
- Produit livré démonté
- selon DIN EN 1598, facteur de danger 0,05
- 5 années de garantie




équipement du poste de travail	équipement de sécurité	longueur de lanière	1600 mm
équipement de sécurité	écran de soudure	largeur de bande	570 mm
type de porte souple	portes souples à lanières	épaisseur	1 mm
matériau de porte souple	PVC	roulant	oui
couleur de porte souple	vert foncé	soubassement	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
matériau de châssis	acier	volume de livraison	matériel de fixation inclus
surface de châssis	finition peinture époxy	norme	selon DIN EN 1598, facteur de danger 0,05
couleur du châssis	jaune colza // RAL1021	garantie	5 années
hauteur	2000 mm	livraison	démonté
largeur	2000 mm	Poids	60 kg
profondeur	600 mm		

Accessoires

525975		bras pivotant, pour bras pivotant, portée 600 mm, rideau en PVC coloris vert foncé, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1021 jaune colza
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

105203		tabouret, assise hauteur 590 - 840 mm, assise en hêtre, équipé de repose-pieds circulaire, structure en plastique noir, piètement avec patins
119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
202908		diable pour bouteilles, force 100 kg, pour 2x10 l bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
530774		tréteau de chantier, en acier, force 200 kg, hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm, surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm, pliables pour un gain de place