

PAVOY établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 5 tiroirs, 2 tablettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 528763



PAVOY Établi mobile

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 400 kg
- piètement 4 pieds
- équipement : 5 tiroirs, 2 tablettes
- à gauche 5 tiroirs
- à droite 2 tablettes
- hauteur des tiroirs 4x100 mm/1x200 mm
- force par tiroir 20 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 80 %
- avec poignée barre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris








clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 10 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	table	hauteur frontale 200 mm	1 pièce
type de table	établi	capacité de charge de tiroir	20 kg
forme de châssis	piètement 4 pieds	extension tiroir	80 %
hauteur	915 mm	glissière tiroir	à roulement à billes
largeur	1090 mm	poignée	poignée barre
profondeur	600 mm	matériau de plaque	multiplex
épaisseur de panneau	25 mm	couleur de la plaque	hêtre
charge	400 kg	matériau de châssis	acier
hauteur réglable	non	surface de châssis	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	couleur du châssis	gris clair
équipement établi	5 tiroirs, 2 tablettes	surface de face avant	finition peinture époxy
soubassements à gauche	5 tiroirs	tablettes	1 pièce
soubassements à droite	2 tablettes	roulant	oui
nombre de tiroirs	5 pièce	garantie	10 années
nombre x hauteur tiroirs	4x100 mm/1x200 mm	Poids	55 kg
hauteur frontale 100 mm	4 pièce		

Accessoires

100226		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100227		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
100228		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100229		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
100230		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100232		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
527857		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter

Cela s'adapte aussi ...

119026		<p>chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE</p>
195704		<p>étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu</p>
520197		<p>boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé</p>
524705		<p>support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent</p>