

## tour de stockage

hauteur x largeur x profondeur 434 x 416 x 256 mm, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7000 gris petit-gris, convient pour 5 mallette, mallette en acier, mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant



Numéro d'article: 531005

## Tours pour mallettes d'assortiment

### sans mallette d'assortiment

tour de stockage

- hauteur x largeur x profondeur 434 x 416 x 256 mm
- en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7000 gris petit-gris
- Tiroirs sur glissières télescopiques à billes - extension totale
- blocage d'extension individuel
- verrouillable avec serrure de sécurité
- convient pour 5 mallette
- mallette en acier
- mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- volume de livraison : sans mallette

## Détails techniques

type de récipient	mallette d'assortiment	matériau de mallette de rangement	acier
norme européenne	non	matériau de boîtier	acier
hauteur	434 mm	système de fermeture	serrure de sécurité

largeur	416 mm	convient pour aliments	non
profondeur	256 mm	surface	finition peinture époxy
coffret d'assortiment incl.	non	couleur du boîtier	gris petit-gris // RAL7000
convient au type de coffret	5xC	couleur de la mallette de rangement	bleu brillant // RAL5007
glissière tiroir	glissières télescopiques à billes	couleur	gris petit-gris // RAL7000
Type d'extension	extension totale	volume de livraison	sans mallette
blocage d'extension	blocage d'extension individuel	Poids	11,5 kg
matériau	acier		

## Accessoires

530882



mallette d'assortiment type C, hauteur x largeur x profondeur 66 x 340 x 240 mm, 8 bacs, mallette en acier / bacs en Polystyrène, mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, bacs en de couleur

## Cela s'adapte aussi ...

105205



siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en hêtre coloris nature, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes

202949



chariot à plateaux, force 250 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 605 x 410 mm, plateau(x) en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

520205



desserte à outils, hauteur x largeur x profondeur 880 x 540 x 320 mm, 2 tiroirs, caisse de rangement, boîte à outils, en acier inoxydable / plastique, coloris argent

530120



armoire d'atelier, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane