



Die leistungsstarken Abteilungs- und Arbeitsgruppen A4-Multifunktionssysteme mit vielfältigen Kopier-, Scan-, Fax- und Druckfunktionen

Die A4-Mono-Multifunktionsdrucker (MFPs) der MB700 Serie bieten Ihnen die Tools, um Ressourcen innerhalb Ihres Unternehmens optimal zu nutzen und verbessern dabei die Kommunikation und den Dokumenten-Workflow durch die integrierte, offene Systemplattform sXP (smart Extendable Platform). Die Kombination aus Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Heften in einem leistungsstarken, ergonomischen System sorgt für effizientes und sicheres Dokumentenmanagement und eine zuverlässige Dokumentenausgabe.

Ultimative Flexibilität

Die MB700 Serie ist so flexibel konfigurierbar, dass alle Ihre jetzigen und künftigen Anforderungen im Geschäftsalltag erfüllt werden.

- Flexible Anbindung an Drittanbieter-Software
- Individuell konfigurierbarer, hintergrundbeleuchteter 23 cm Farb-LCD-Touchscreen

Verbesserung der Produktivität

Das Design der robusten und effizienten MB700 Serie ist darauf ausgerichtet, die Produktivität zu steigern. Dafür steht eine große Bandbreite von hochwertigen Funktionen als Standard zur Verfügung.

- Druckgeschwindigkeit bis zu 52 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß
- Papierfassungsvermögen bis zu 3.160 Blatt
- Eingebauter Komforthefter
- Interner Finisher zum Sortieren und Heften (dfn Modelle)

- Maximales monatliches Druckvolumen von 200.000 Seiten
- 1,2 GHz Prozessor und 2 GB RAM-Speicher
- 160 GB Festplatte als Standard
- 10/100/1000 baseT Ethernet
- Dreijährige Vor-Ort-Garantie bei Registrierung Ihres Produkts innerhalb von 30 Tagen

Dokumenten- und Datensicherheit auf höchstem Niveau

Mit einer Sicherheit und Verschlüsselung auf höchstem Industriestandard bietet die MB700 Serie eine ausgefeilte Benutzerauthentifizierung, die unautorisierten Zugriff verhindert und Ihre Unternehmensdaten schützt. Zusätzlich kann der Benutzerzugriff individuell konfiguriert werden, so dass Sie die Funktionen einfach aktivieren oder deaktivieren können.

- Sichere Verschlüsselung von Druckaufträgen auf der Festplatte des Systems
- SNMPv3 und optional IPSec für sichere Übertragung der Druckdaten
- PIN/IC Card/LDAP/Kerberos-Zugriffskontrolle
- Sicheres Drucken mit PIN oder mit optionalen Kartenlesegerät (MIFARE /HID)

High-Definition LED-Scans

Für hochauflösende Scans kombiniert die MB700 Serie moderne LED-Technologie mit einer Vielzahl an Funktionen, die die Produktivität und den Dokumenten-Workflow verbessern.

- Hohe Scangeschwindigkeiten von bis zu 55 Seiten pro Minute
- Duplex-Scannen
- Scan-to interne Dateiablage, Scan-to Shared Folder, Scan-to E-Mail, Scan-to USB-Speicher
- Überspringen von leeren Seiten

Schnelles und flexibles Kopieren

Die MB700 Serie kombiniert moderne LED-Technologie mit einer ganzen Bandbreite an Funktionen, die das Kopieren vereinfachen.

- Hohe Kopiergeschwindigkeiten von bis zu 52 Seiten pro Minute
- Ausweis Kopierfunktion, Kopieren aus unterschiedlichen Papierschächten, Buchkopie
- Duplex-Kopieren (1 auf 2, 2 auf 1, 2 auf 2)
- Vorlagen-Funktion speichert häufig verwendete Aufgaben

Schont die Umwelt

Die Modelle der MB700 Serie sind die ersten A4 Voll-LED-Mono-Multifunktionsdrucker für große Arbeitsgruppen.

- Duplex-Druck, -Kopieren und -Scannen für einen reduzierten Papierverbrauch
- Hochergiebige Tonerkartuschen
- Tonerspar-Funktion
- 2 W oder weniger im Tiefschlafmodus
- Energy Star-zertifiziert

Funktionen auf einen Blick	MB760dnfax	MB770dn	MB770dnfax	MB770dfnfax
A4 Druckgeschwindigkeit (S-W)	47 S./Min.	52 S./Min.	52 S./Min.	52 S./Min.
Drucken, Kopieren, Scannen	✓	✓	✓	✓
Faxen	✓	Optional	✓	✓
Externer Hefter	✓	✓	✓	✓
Interner Finisher	✗	✗	✗	✓
sXP	✓	✓	✓	✓
Anwenderanzahl	1 - 20	1 - 30+	1 - 30+	1 - 30+



MB760/MB770 - Mono-Multifunktionsgerät

DRUCKER	
A4 Druckgeschwindigkeit	MB760: 47 S./Min.; MB770: 52 S./Min.
Zeit bis zum ersten Druck	5 Sekunden
Aufwärmzeit	Bis zu 35 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 19 Sekunden nach Energiesparmodus
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
Auflösung	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Druckerschriftarten	Skalierbar: 80 PCL Schriftarten & 138 PostScript Schriftarten

SCANNER	
Optische Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/55 Seiten (Farbe/Schwarz-Weiß)
Farbtiefe	Output 24 bit (8 bit x 3 RGB)
Dokumentenzufuhr	Bis zu 100 Seiten automatischer Dokumenteneinzug (R-ADF)
Kontrast	9 Stufen
Format	JPEG, TIFF (multi/single page), PDF (multi/single page), Slim PDF, Secure PDF, XPS (multi/single page)
Adressbuch	LDAP & internes Adressbuch
Scan zu	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, USB Speicher, E-Mail

KOPIERER	
Zeit bis zur ersten Kopie	8 Sekunden
Geschwindigkeit	MB760: 47 S./Min.; MB770: 52 S./Min.
Auflösung	600 dpi
Verkleinern / Vergrößern	25-400 %
Maximale Kopienanzahl	999

FAX	
Schnittstellen	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Geschwindigkeit	ITU-T G3(Super G3) bis zu 33.6kbps, 3 Sekunden/Seite
Internet Fax	ITU-T.T.37
Kurzwahl	Adressbuch bis zu 3.000 Nummern
Gruppen	Bis zu 200
Rundfax	Maximum 400
Seitenspeicher	100 Aufträge, 1.000 Seiten pro Auftrag und bis zu 1 GB in HDD

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Schnittstellen	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB, Optional Wireless (802.11 b/g)
Embedded Open Platform	sXP (smart Extendable Platform)
Druckersprachen	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 Emulation, PDF emulation, XPS
Netzwerk und Protokolle	Unterstützt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle über die Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP v4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
OS Kompatibilität ¹	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 oder höher / Server 2008 SP1 oder höher (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs for Linux/Unix
Utility Suite ¹	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ³ , PrintSuperVision.NET ² , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ²

SICHERHEIT	
Sicherheitseinrichtung	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (Option), Secure Print, Secure Print Druckauftrag-Verschlüsselung (mit abgesicherter Festplatte), SMTP Server Authentifizierung, POP before SMTP Authentifizierung, SSL Security for SMTP Protocol, SNMPv3, SSL/TLS Verschlüsselung, Port Change, Storage Device Verschlüsselung, Secure Erase, Disable Host USB Feature
Authentifikation	LDAP
Zertifikate	CE, Energy Star, GS

BEDIENFELD	
LCD-Display	23 cm farbiger Bildschirm mit Touchfunktion
Tastatur	12 numerische Tasten, 6 Hauptfunktionstasten (Menu, Kopieren, Scannen, Drucken, FilingBox, Faxen), Power, Power Save, Reset, Stop, Start Key, Einstellung, Interrupt, Counter Key, Authentication, Clear Key

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;
²Nur Windows; ³Enthält alle Verbrauchsmaterialien

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Benutzen Sie bitte nur Original-Verbrauchsmaterialien von OKI, um eine optimale Qualität und Leistung Ihrer Hardware zu gewährleisten. Produkte, die keine original OKI Produkte sind, können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
 D-40549 Düsseldorf
 Tel. +49(0)211 52 66-0
 Fax : +49(0)211 59 33 45
 info@oki.de
WWW.OKI.DE

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
 CH-4310 Rheinfelden
 Tel. +41(0)61 827 94 94
 Fax : +41(0)61 827 94 90
 info@oki.ch
WWW.OKI.CH

PAPIERVERARBEITUNG	
Fassungsvermögen	Fach 1: 530 Blätter (80 g/m ²); Mehrzweckfach: 100 Blatt (80 g/m ²); R-ADF: 100 Blätter (80 g/m ²)
Fassungsvermögen optionaler Papierschächte	Fach 2: 530 Blätter (80 g/m ²); Fach 3: 530 Blätter (80 g/m ²); Fach 4: 530 Blätter (80 g/m ²); Großraumkassette: 2.000 Blätter (80 g/m ²)
Max. Fassungsvermögen	Standard: Bis zu 630 Blätter (80 g/m ²); Maximum: Bis zu 3.160 Blätter (80 g/m ²)
Interner Finisher	Interner Finisher: Versetzte Ausgabe, heften - bis zu 50 Blätter (80 g/m ²) (nur dfn Modelle); Externer Hefter: Heften - bis zu 20 Blätter (80 g/m ²)
Papierformate	Fach 1: A4, A5, B5; Fach 2/3/4: A4, A5, B5; Großraumkassette: A4; Mehrzweckfach: A4, B5, A5, A6. Umschläge (Com9, Com10, DL, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666). Benutzerdefinierte Formate: Breite 64-216 mm, Länge: 127-1.321 mm; R-ADF: A4, A5, A6(simplex), B5; Duplex: A4, A5, B5. Benutzerdefinierte Formate: Breite 148,5-216 mm, Länge 210-356 mm
Papiergewicht	Fach 1: 64 - 220 g/m ² ; Fach 2/3/4: 64 - 220 g/m ² ; Großraumkassette: 64 - 220 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 - 250 g/m ² ; R-ADF: 60 - 105 g/m ² ; Duplex: 64 - 220 g/m ²
Duplexdruck	Standard
Papierausgabe	Face up: 100 Blätter (80 g/m ²), Face down: 500 Blätter (80 g/m ²) (dn Modelle); Face up: 100 Blätter (80 g/m ²), Face down: 100 Blätter (80 g/m ²), Finisher: 500 Blätter (80 g/m ²) (dfn Modell)

ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Speicher	Standard RAM: 2 GB High Performance Secure HDD: 160 GB
Umgebung	Temperatur: 10°C - 32°C (17°C - 27°C empfohlen) Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% RF (50% - 70% RF empfohlen) Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10°C - 43°C / 10% - 90% RF
Stromversorgung	Single phase 220-240VAC, Frequenz 50/60Hz +/- 2%
Stromverbrauch	Normal: 870W; Max: 1.500W; Idle: 120W; Energiesparmodus: 40W; Deep Sleep: <2W
Geräuschpegel	Betrieb: 58dB(A) oder weniger; Standby: 30dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: keine Geräuschemission
Abmessungen (HxBxT)	675 x 522 x 564 mm (dn Modell); 811 x 522 x 564 mm (dfn Modelle)
Gewicht ²	ca. 50 kg (dn Modelle); ca. 60 kg (dfn Modell)
Auslastung	Durchschnitt: Bis zu 20.000 Seiten/Monat (MB760); Bis zu 30.000 Seiten/Monat (MB770); Maximum: 200.000 Seiten/Monat (MB760/MB770)
Garantie	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf
Artikelnummern	MB760dnfax: 45387104; MB770dn: 45387204; MB770dnfax: 45387304; MB770dnfax: 45387404

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
Papierschächte	2./3./4. Papierfach: 45479002; Großraumkassette: 45393302
Untergestell	45466602
Bestellbare Optionen	Fax: 45036922 (nur MB770dn); Wireless: 45517901; Antenne: 45518001
Sicherheit	Data Overwrite Enabler: 45518101; IPsec Enabler: 45518401; IC Card reader (HID): 45518501; IC Card reader (Mifare): 45518601
Offene Plattform	Meta scan Enabler: 45518201

VERBRAUCHSMATERIAL (ARTIKELNUMMERN)	
Tonerkartuschen* (18.000 Seiten)	Schwarz: 45488802 (MB760/MB770)
Tonerkartuschen* (36.000 Seiten)	Schwarz: 45439002 (MB770)
Wartungskit (200.000 Seiten)	45435104
Externer Hefter (3.000 Heftklammern)	45513301
Interner Finisher (15.000 Heftklammern)	42937603 (dfn Modell)

* Toner: DIN A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752; mit der Erstausrüstung des Druckers können 10.000 A4-Seiten gedruckt werden.



Einfach einzigartig - 3 Jahre Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologie-standards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI! Weitere Informationen finden Sie unter:

Deutschland - www.oki.de/garantie
 Schweiz - www.oki.ch/garantie
 Österreich - www.oki.at/garantie

Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

