


Goobay Patchkabel LWL LC-ST 1m duplex OM3 Aqua 95792



Multimode (50/125 μ) Duplex

- konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren
- ausgestattet mit einem LC-Duplex Stecker und einem ST-Duplex Stecker inkl. Staubschutzkappe
- der Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar
- jedes Kabel beinhaltet ein Testprotokoll
- max. Übertragungreichweite: 100 Mbit/s: OM2/3/4 = 500m 1 Gbit/s: OM2 = 500m; OM3/OM4 = 1100m 10 Gbit/s: OM2 = 82m; OM3 = 300m; OM4 = 550m

Produktfarbe	Grün
Kabellänge (m)	1
Anschluss 1	LC
Anschluss 2	ST
Lochdurchmesser (μm)	50
Fliesenbelag Durchmesser (μm)	125
Geschlecht	Männlich/Männlich
Kabel mode struktur	Multi-Modus
Datenübertragungsrate (Gbit/s)	0,1
Vollduplex	Ja
Mantelmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Wellenlänge (nm)	850
Temperaturbereich in Betrieb ($^{\circ}$C)	-20 - 60

Kabelfarbe

Grün