

## Termékinformációk

# 34 52 130

## Precíziós-elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655




- A legfinomabb szerelési munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- Precíziós lézerrel mart keresztrovátkolás
- Kb. 20%-kal kevesebb súly, mint a hagyományos elektronikai fogóknál
- Csavarozott csukló és gondosan gyártott csuklófelületek a teljes nyitási tartományban elérendő egyenletes, súrlódásmentes mozgás érdekében.
- Könnyű járású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitáshoz
- Ergonómiailag optimalizált markolatburkolatok
- Fél-kerek pófák
- Precíziós lézerrel mart keresztrovátkolás
- Golyóscsapágy-krómacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános	
Cikkszám	34 52 130
EAN	4003773080312
Fogó	barnított
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	61 g
Méreték	130 x 51 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők	
Pofa hossza (B)	22,7 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	1,6 mm
Tip Thickness (F)	1,6 mm
Fejszélesség (A)	11,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Keresztrovtólás: precíziós lézerral marva a nagyon finom szerelési munkák esetén szükséges biztos tartás érdekében

