

Información sobre productos

87 00 100

KNIPEX Cobra® XS

Tenaza de agarre

DIN ISO 8976



- Óptima accesibilidad incluso en espacios de difícil acceso: diseño especialmente compacto, cabeza estilizada
- Ajuste preciso con una sola mano para una adaptación sencilla a todos los tamaños de piezas de trabajo
- Agarre seguro y de larga duración, garantizado por una alta resistencia al desgaste
- Capacidad de agarre de Ø 28 mm, anchura de la llave de hasta 24 mm - solo 100 mm de longitud
- Articulación machihembrada: alta calidad y durabilidad proporcionada por la guía doble
- Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 60 HRC
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Ajuste preciso con 11 posiciones de ajuste

Información general

Núm. de artículo	87 00 100
EAN	4003773085836
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	superficie rugosa y en relieve
Peso	62 g
Dimensiones	100 x 30 x 10 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	11
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	24 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 28 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Duradera y con autoapriete, como todas las tenazas para bombas de agua KNIPEX



