

Artikelnummer:
28948

EAN-Nummer:
4000870289488



Name
LED Vint Kerze 150lm 4W 1800K gold E14 230V

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Leistungsfaktor	0,5
Nennlichtstrom	150 lm
Entspricht Glühlampe	16 W
Lichtstromwinkel	360 °
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4 W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E14
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1800K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.800 K
Gewicht netto	12 g
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Gewicht brutto	24 g
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4 W
Farbe	Gold
Bauform	Kerze
Dimmbar	Nein

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	5,5 x 14,6 x 4,3 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Neu	✓

Abmessungen

Durchmesser	35 mm
Höhe	98 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	98 x x mm



Paulmann
28948

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.