

stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm, 7 tiroir(s), verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement plaque d'appui, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 118141

stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm
- structure en acier
- porte à battants
- portes haute stabilité grâce au renfort de porte
- 7 tiroir(s)
- tiroirs rail télescopique, extension 80 %
- poignée barre sur toute la largeur
- tablettes coulissantes rail télescopique, extension 80 %
- avec blocage d'extension
- équipement : tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement plaque d'appui
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	plaque d'appui
type d'armoire	armoire d'atelier	matériau	acier
type de porte	porte à battants	verrouillable	oui
hauteur	1000 mm	cloison de séparation médiane	non
largeur	500 mm	glissière tiroir	rail télescopique
profondeur	500 mm	glissière tablette	rail télescopique
équipement armoire	tiroirs	extension tiroir	80 %
nombre de tiroirs	7 pièce	extension tablette	80 %
hauteur frontale 100 mm	6 pièce	blocage d'extension	oui
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
surface de corps	finition peinture époxy	stabilité / renfort / entretoise	
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	50,1 kg
système de fermeture	serrure porte-cadenas		