

## **bott**

### **armoire à tiroirs**

#### **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 900 x 650 x 650 mm, 7 tiroir(s), avec charges normales, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

**Numéro d'article: 125272**



## **bott Armoire à tiroirs cubio**

### **stationnaire**

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 650 x 650 mm
- 7 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 5x100 mm/2x150 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 75 kg
- avec charges normales
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

## Détails techniques

|                              |                      |                               |                                     |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble               | armoire              | extension tiroir              | 100 %                               |
| type d'armoire               | armoire à tiroirs    | couleur du corps              | gris clair // RAL7035               |
| matériau                     | tôle d'acier         | couleur de la face avant      | rouge pourpre // RAL3004            |
| hauteur                      | 900 mm               | surface de corps              | finition peinture époxy             |
| largeur                      | 650 mm               | surface de face avant         | finition peinture époxy             |
| profondeur                   | 650 mm               | blocage d'extension           | blocage d'extension                 |
| équipement armoire           | tiroirs              | Type d'extension              | charges normales                    |
| nombre de tiroirs            | 7 pièce              | verrouillable                 | oui                                 |
| nombre x hauteur tiroirs     | 5x100 mm/2x150 mm    | système de fermeture          | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| hauteur frontale 100 mm      | 5 pièce              | cloison de séparation médiane | non                                 |
| hauteur frontale 150 mm      | 2 pièce              | poignée                       | poignée barre                       |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg                | roulant                       | non                                 |
| glissière tiroir             | à roulement à billes | Poids                         | 90,3 kg                             |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 125770 |  | Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)   |
| 125771 |  | clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)  |
| 125772 |  | noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs  |
| 125774 |  | fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs   |
| 125779 |  | Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 650 x 650 mm   |
| 125846 |  | compartiment pour tiroir CNC, avec 20 compartiments, convient pour hauteur frontale 80 mm, hauteur x largeur x profondeur 80 x 650 x 650 mm, en RAL7035 gris clair   |
| 125847 |  | compartiment pour tiroir CNC, avec 20 compartiments, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur x largeur x profondeur 125 x 650 x 650 mm, en RAL7035 gris clair |
| 126240 |  | socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 650 x 650 mm   |
| 126253 |  | support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir                                  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 126254 |    | support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126255 |    | équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer                     |
| 126256 |    | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs   |
| 126258 |    | support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer   |
| 126259 |    | support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer   |
| 126260 |    | support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer   |
| 126261 |    | support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer   |
| 126262 |    | support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer   |
| 126263 |   | support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer   |
| 126264 |  | support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer   |
| 126265 |  | support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer   |