

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 160 kg, diamètre x largeur 260 x 85 mm, bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement rainuré, moyeu avec roulement à rouleaux, frein total, jante en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris aluminium-argenté, fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 175 mm



Numéro d'article: 139495

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 160 kg
- diamètre x largeur 260 x 85 mm
- bandage polyuréthane coloris bleu, surface de roulement rainuré
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 140x140 mm, Ø trou des vis 15 mm
- frein total
- jante en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris aluminium-argenté
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 175 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 70 mm

Détails techniques

manutention dynamique roulettes

largeur de roue 85 mm

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	portée	70 mm
modèle	roulette pivotante	surface de roulement	rainuré
charge	160 kg	propriété surface de roulement	silencieuses
pneumatique	polyuréthane	type de profilé	barrette profilée
Ø de roue	260 mm	longueur de plaque	175 mm
matériau de jante	tôle d'acier	largeur de plaque	175 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	140x140 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	15 mm
conducteur d'électricité	non	surface de jante	finition peinture époxy
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
palier de pivotement	roulement à billes	couleur de la jante	aluminium-argenté
frein	frein total	couleur des pneumatiques	bleu
pare-fils	non	Poids	5,2 kg
hauteur totale	295 mm		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés