

## vatpomp

voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeeroilie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte 920 mm

Artikelnummer: 206148



## Hand-krukpomp

vatpomp

- voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeeroilie met een maximale viscositeit van 2000 mPas
- maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging
- dompelbuis lengte 920 mm
- schroefdraad 2"
- behuizing van grijs gietijzer

### Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	max. pompcapaciteit l/hefbeweging	0,25 l/hef
vaten-/containerhandling	pomp	lengte dompelbuis	920 mm
pomptype	vatpomp	dompeldiepte	900 mm
medium	diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeeroilie	aansluiting	2"
max. viscositeit	2000 mPas	materiaal behuizing	grijs gietijzer
opslagbak	vat	gewicht	6 kg
bediening	hand		

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
205536		universele adapterset voor pompen
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm