

table de rallonge

pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1750 x 750 mm, force 1500 kg, panneau en multiplex meulé finition hêtre, piètement 4 pieds en acier en RAL7035 gris clair, profilé en U



Numéro d'article: 220018



Établi

Élément rapporté

table de rallonge

- pour table de travail
- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1750 x 750 mm
- force 1500 kg
- panneau en multiplex meulé finition hêtre
- épaisseur 40 mm
- piètement 4 pieds en acier en RAL7035 gris clair
- profilé en U
- 3 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	surface de plaque	meulé
type de table	accessoires	couleur de la plaque	hêtre
hauteur réglable	non	matériau de châssis	acier
hauteur	850 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur	1750 mm	réglage en hauteur via	vis de serrage
profondeur	750 mm	charge	1500 kg

pour type de table	table de travail	conducteur d'électricité	non
épaisseur de panneau	40 mm	modèle	a. piètement lourd
forme de tube	profilé en U	garantie	3 années
forme de châssis	piètement 4 pieds	Poids	63 kg
matériau de plaque	multilplex		

Accessoires

504806		tablette pour table de travail, largeur x profondeur 1750 x 300 mm, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
504812		tablette inclinée pour table de travail, largeur x profondeur 1750 x 300 mm, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
504817		plaque perforée pour table de travail, hauteur x longueur 400 x 1750 mm, en RAL7035 gris clair
521684		tablette pour table de travail, largeur x profondeur 1750 x 300 mm
521686		montant pour rehausses, hauteur 850 mm, en acier
521688		montant pour rehausses, hauteur 1300 mm, en acier
524515		montant pour rehausses, hauteur 1100 mm, en acier
590899		tablette pour table de travail, largeur x profondeur 1750 x 500 mm
590946		baguette de déroulement pour table de travail, hauteur x profondeur 90 x 15 mm, en bois
590968		soubassement de tiroir, Convient pour établi, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
590979		soubassement de tiroir, Convient pour établi, hauteur 350 mm, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
591086		kit de godets, 3 godets, 9 tôles emboîtables, pour hauteur de tiroir 120 mm
591111		kit de godets, 3 godets, 9 tôles emboîtables, pour hauteur de tiroir 240 mm