

IDEAL Health

luchtreiniger

AP 35

Voor ruimtes van 25 - 45 m²,
reinigingsvermogen tot 330 m³/h,
HEPA fijnstof- en geurfilter tegen
geuren, bediening per
bedieningselement, met 6
ventilatorniveaus, geluidniveau van
26 - 55 dB, hoogte x breedte x
diepte 514 x 430 x 275 mm

Artikelnummer: 228022



IDEAL Health Luchtreiniger AP 35

ideaal voor kamergroottes van 25 - 45 m²

luchtreiniger

- Voor ruimtes van 25 - 45 m², reinigingsvermogen tot 330 m³/h
- Beschermt voor fijnstof, allergenen, bacteriën, virussen, aerosolen, schimmelsporen, sigarettenrook, uitlaatgassen en geuren
- functies: 4 standen, automatische modus, nachtmodus, turbomodus, eco-modus, timer, intelligent sensorsysteem
- HEPA fijnstof- en geurfilter tegen geuren
- bediening per bedieningselement
- met 6 ventilatorniveaus, geluidniveau van 26 - 55 dB
- hoogte x breedte x diepte 514 x 430 x 275 mm
- vermogen 4 - 30 W
- voor de medische sector conform VDI richtlijn 6022

kantoorhulp	luchtreiniger	hoogte	514 mm
bescherming tegen	fijnstof, allergenen, bacteriën, virussen, aerosolen, schimmelsporen, sigarettenrook, uitlaatgassen en geuren	breedte	430 mm
filtrertype	HEPA fijnstof- en geurfilter tegen geuren	diepte	275 mm
voor ruimteafmetingen	25-45 m ²	vermogen	4-30 W
reinigingsvermogen	330 m ³ /h	certificering	voor de medische sector conform VDI richtlijn 6022
ventilatorniveaus	6	WEEE-registratienummer	DE12444871
luchtreiniger functie	4 standen, automatische modus, nachtmodus, turbomodus, eco-modus, timer, intelligent sensorsysteem	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
geluidsniveau	26-55 dB	merk volgens EAR-registers	IDEAL Health
bediening	bedieningselement	gewicht	9,2 kg
geschikt voor mensen met een all	ja		

Gerelateerde Producten

228025



filterset, voor luchtreiniger, HEPA fijnstof- en geurfilter tegen geuren