

chariot d'entrepôt

force 300 kg, avec 2 plateau(x),
tablette grillagée, structure en tube
d'acier galvanisé en bleu, Avec
bandage polyuréthane sur jante
polyamide

Numéro d'article: 244050



chariot d'entrepôt

- force 300 kg
- avec 2 plateau(x), tablette grillagée
- hauteur x longueur x largeur 1 625 x 1 330 x 500 mm
- rehausses : 3 parois (grillagées)
- structure en tube d'acier galvanisé en bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage polyuréthane sur jante polyamide

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	chariot d'entrepôt	matériau	tube d'acier
charge	300 kg	Grosseur de la maille des côtés	50x50 mm
hauteur	1 625 mm	alignement de niveaux	droit

nombre de plateaux	2 pièce	rehausses	3 parois (grillagées)
type de niveau	tablette grillagée	poignée	2 pièce
force plateau	75 kg	Ø de roue	125 mm
longueur	1330 mm	matériau de jante	polyamide
largeur	500 mm	surface	galvanisé
pneumatique	polyuréthane	Poids	36,7 kg