

zwaarlaststelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 400 mm, vaklast 175 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 7031 blauwgrijs, niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 7031 blauwgrijs



Artikelnummer: 272326



zwaarlaststelling - grondveld




- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 400 mm
- veldlast 875 kg
- vaklast 175 kg
- vak breedte x diepte 900 x 400 mm
- 5 niveaus met houten vloer
- Per 80 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 7031 blauwgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 7031 blauwgrijs

- staander met kunststof voeten
- inhoud levering: Basisstelling met 4 staanders met kunststof voeten en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 3 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	80 mm
stellingtype	zwaarlaststelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	houten vloer
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	m. poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. poedercoating
hoogte	1800 mm	onderbouw	kunststof voeten
breedte	900 mm	kleur bodem	RAL 7031 blauwgrijs
diepte	400 mm	kleur standaard	RAL 7031 blauwgrijs
vaklast	175 kg	inhoud levering	Basisstelling met 4 staanders met kunststof voeten en niveaus zie aanbod
veldlast	875 kg	kleur uitvoering	RAL 7031 blauwgrijs
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	900 mm	garantie	3 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	17,4 kg

Dit past ook bij ...

221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
249754		GEDORE 226 E-1 Rubberhamer hard Ø 55 mm
763261		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 240 x 600 x 400 mm, inhoud 43 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten