


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 800 x 1005 x 695 mm, 6 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500603



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Ladekast

laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 800 x 1005 x 695 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest



- 5 jaar garantie

Technische details




| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| meubeltype | kast | indelingsraster liggend | 30 mm |
| type kast | ladekast | indelingsraster staand | 50 mm |
| materiaal | staal | uittrekrail lade | telescooprail |
| hoogte | 800 mm | uittrekbare lade | 100 % |
| breedte | 1005 mm | oppervlak romp | m. poedercoating |
| diepte | 695 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| kast uitrusting | lades | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| laden aantal | 6 stuks | afsluitbaar | ja |
| hoogteverstelraster lade | 25 mm | sluitsysteem | cilinderslot |
| laden aantal x hoogte | 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm | scheidingswand | nee |
| fronthoogte 75 mm | 2 stuks | greep | greeplijst |
| fronthoogte 100 mm | 2 stuks | verrijdbaar | nee |
| fronthoogte 150 mm | 1 stuks | certificering | GS // TÜV |
| fronthoogte 200 mm | 1 stuks | garantie | 5 jaar |
| draagvermogen lade | 200 kg | gewicht | 136 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 501093 |  | scheidingswand, 3 lengteverdelers + 4 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 900 mm |
| 501095 |  | scheidingswand, 3 lengteverdelers + 4 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 200 / 250 mm, breedte 900 mm |
| 501109 |  | scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 900 mm |
| 501110 |  | scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm |
| 501111 |  | scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 900 mm |
| 501112 |  | scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 200 / 250 mm, breedte 900 mm |
| 501147 |  | set inzetbakken, bestaand uit 42 bakken, 30 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 900 mm |
| 501148 |  | set inzetbakken, bestaand uit 42 bakken, 30 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm |
| 501160 |  | set inzetbakken, bestaand uit 27 bakken, 27 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 900 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 501161 |  | set inzetbakken, bestaand uit 27 bakken, 27 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm |
| 501168 |  | schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 900 mm, breedte 900 mm, in zwart |
| 501172 |  | antislipmat, passend voor ladebreedte 900 mm, breedte x diepte 900 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet |
| 532138 |  | etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm |
| 532139 |  | etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |