

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 590 kg, diameter x breedte 100 x 38 mm, naaf lengte x Ø 41 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



Artikelnummer: 502900

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 590 kg
- diameter x breedte 100 x 38 mm
- naaf lengte x Ø 41 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	hoogte	145 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	lengte naaf	41 mm

draagvermogen	590 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	38 mm
diameter wiel	100 mm	uitlading	60 mm
materiaal velg	gietijzer	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	kogellager	lengte plaat	138 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	diameter schroefgat	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	6,3 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken