

## Kappes zwaarlast-vitrinekast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522585

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

zwaarlast-vitrinekast
















- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- gelaste staalconstructie
- staalconstructie
- dubbele openslaande deur met venster
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details





|                             |                          |                               |                  |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| meubeltype                  | kast                     | oppervlak romp                | m. poedercoating |
| type kast                   | vitrinekast              | oppervlak front               | m. poedercoating |
| type deur                   | dubbele openslaande deur | sluitsysteem                  | cilinderslot     |
| hoogte                      | 1950 mm                  | onderbouw                     | sokkel           |
| breedte                     | 1000 mm                  | materiaal                     | staal            |
| diepte                      | 600 mm                   | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm            |
| kast uitrusting             | legborden                | oppervlak legbord             | verzinkt         |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks                  | scheidingswand                | nee              |
| legbord-/niveautype         | Stalen bodem             | greep                         | draaigreep       |
| draagvermogen legbord       | 160 kg                   | afsluitbaar                   | ja               |
| elektrisch geleidend        | nee                      | verrijdbaar                   | nee              |
| kleur romp                  | lichtgrijs // RAL7035    | gewicht                       | 123,5 kg         |
| kleur voorkant              | lichtgrijs // RAL7035    |                               |                  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 522564 |  | uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 522565 |  | vloerverankering voor zwaarlastkast  |
| 522606 |  | Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag               |
| 522608 |  | uittrekbaar legbord voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 522609 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs  |
| 522610 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw   |
| 522611 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs  |
| 522612 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw   |
| 522613 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs  |
| 522614 |  | lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw   |
| 522615 |  | indelingsset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 522616 |  | indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 522617 |  | indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 522620 |  | vloerverankering voor zwaarlastkast  |
| 522621 |  | perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |   | gelakt in RAL7035 lichtgrijs  |
| 522622 | . | perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud   |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw                                   |
| 974176 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood  |