

tour de stockage

hauteur x largeur x profondeur 434 x 416 x 256 mm, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7000 gris petit-gris, convient pour 5 mallette, mallette en acier, mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant



Numéro d'article: 531005

Tours pour mallettes d'assortiment

sans mallette d'assortiment

tour de stockage

- hauteur x largeur x profondeur 434 x 416 x 256 mm
- en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7000 gris petit-gris
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes
- verrouillable avec serrure de sécurité
- convient pour 5 mallette
- mallette en acier
- mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- volume de livraison : sans mallette

Détails techniques

type de récipient	mallette d'assortiment	matériau de boîtier	acier
norme européenne	non	système de fermeture	serrure de sécurité
hauteur	434 mm	convient pour aliments	non
largeur	416 mm	surface	finition peinture époxy
profondeur	256 mm	couleur du boîtier	gris petit-gris // RAL7000

coffret d'assortiment incl.	non	couleur de la mallette de rangement	bleu brillant // RAL5007
convient au type de coffret	5xC	couleur	gris petit-gris // RAL7000
glissière tiroir	glissières télescopiques à billes	volume de livraison	sans mallette
matériau	acier	Poids	11,5 kg
matériau de mallette de rangement	acier		

Accessoires

530882		mallette d'assortiment type C, hauteur x largeur x profondeur 66 x 340 x 240 mm, 8 bacs, mallette en acier / bacs en Polystyrène, mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, bacs en de couleur
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
202949		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 605 x 410 mm, plateau(x) en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
520205		desserte à outils, hauteur x largeur x profondeur 880 x 540 x 320 mm, 2 tiroirs, caisse de rangement, boîte à outils, en acier inoxydable / plastique, coloris argent
530120		armoire d'atelier, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane