

verrijdbare vatenheffer

draagvermogen 300 kg,
binnenbreedte 822 mm, hefhoogte
1400 mm, van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL3000
vuurrood

Artikelnummer: 695773



Vatentransporteur

verrijdbare vatenheffer




- draagvermogen 300 kg
- voor mobiele vaten
- binnenbreedte 822 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met rubber-banden, zwenkwiel met rem
- hefhoogte 1400 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3000 vuurrood
- hoogte x lengte x breedte 2053 x 1140 x 1040 mm
- gewicht 125 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	banden	rubber
hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	300 kg	hoogte	2053 mm
hefhoogte	1400 mm	breedte	1040 mm

heffing per trapbeweging met ped	24 mm	wijdte (li.)	822 mm
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	lengte	1140 mm
bediening wielonderstel	handmatig	materiaal	staal
type vat	mobiele vaten	oppervlak	m. poedercoating
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	kleur	vuurrood // RAL3000
wieluitrusting	zwenkwiel met rem	gewicht	125 kg

Dit past ook bij ...

205601		opvangbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 60 x 940 x 370 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
505273		putafdekking, Geschikt voor olie en chemicaliën, lengte x breedte 457 x 457 mm