

hofs magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1000 x 400 mm, veldlast 2100 kg / vaklast 350 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 788659



hofs
REGALSYSTEME



hofs Systemenschroefstelling

Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1000 x 400 mm
- veldlast 2100 kg / vaklast 350 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem



- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften verstelbaar in stappen van 25 mm
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- eenzijdig met de hand te bevoorraden stellingen met een hoogte vanaf 2.500 mm moeten altijd worden geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details













meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	magazijnstelling	legborden / niveaus stabiliteit	3-voudige veiligheidsrand, gesloten hoeken
stellingsysteem	schroefstelsysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	grondveld	stelling uitrusting	legborden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	legbord-/niveautype	Stalen bodem
materiaal	staal	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2500 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	400 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	350 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
veldlast	2100 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	6 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	46,99 kg

Gerelateerde Producten




592599



vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 400 mm, vrijstaand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

734387		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
734412		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
734423		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
734434		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
734718		gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand
734842		gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand
734875		gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 3000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand
735007		stortgoedlijst, voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
735062		Verdeelschotten, hoogte x breedte x diepte 110 - 200 x 1000 x 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
735095		verdeelschot, voor schroefstelling, diepte 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
735142		bureaupaneel, voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
789764		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 350 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten

