

BS-ROLLEN roulette fixe

force 70 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 125 x 28 mm,
moyeu avec palier lisse, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 76 x 70 mm

Numéro d'article: 988691



BS ROLLEN
INOX

BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roulette fixe

roulette fixe




- force 70 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 125 x 28 mm
- espacement des trous des vis 60x50 mm, Ø trou des vis 8,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 76 x 70 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier inoxydable
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	158 mm
charge	70 kg	largeur de roue	28 mm
pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	Non tachante

Ø de roue	125 mm	longueur de plaque	76 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	70 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	60x50 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	Ø de trou de vis	8,3 mm
élément de fixation	panneau	Poids	0,45 kg
conducteur d'électricité	non		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés