

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP SB



Die wirtschaftliche, platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien

- stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stapelbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen



Typ SB mit Deckel (Zubehör)



Typ SB mit Rollen (Zubehör)



Typ	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
SB 500	0,50	1035 x 1304 x 700	1000	165
SB 750	0,75	1035 x 1304 x 930	1500	188
SB 1000	1,00	1035 x 1304 x 1160	2000	211
SB 1500	1,50	1035 x 1904 x 1160	2000	265
SB 2000	2,00	1035 x 1904 x 1465	2000	304

Einfahrhügel-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SB 500-2000	630	160	65

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt