

hufe

Lebensmittelregal -

Anbaufeld

Hygienic

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm, Fachlast 140 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig



Artikelnummer: 220699



hufe System-Steckregal Hygienic

Anbauregal

Lebensmittelregal - Anbaufeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 140 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Konstruktion aus Stahl
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp Regal

Fachbreite 1000 mm

Regaltyp	Lebensmittelregal	Fachtiefe	600 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Lebensmittel- und Hygienebereiche	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Regal Ausstattung	Diagonalverstrebung
Regalfeld	Anbaufeld	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebugen
Material	Stahl	Böden / Ebenen Stabilität	40 mm hohe Abkantung
Höhe	2000 mm	Farbe Boden	ähnlich RAL9010 Reinweiß
Breite	1010 mm	Farbe Ständer	ähnlich RAL9010 Reinweiß
Tiefe	635 mm	Farbe Ausführung	reinweiß // RAL9010
Fachlast	140 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	1600 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebugen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	28,237 kg

Zubehör

220730		Fachboden für Lebensmittelregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 140 kg, Aus Stahl verzinkt mit patentierter Hygienic-Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL9010 Reinweiß
220733		Wandbefestigung für Lebensmittelregal

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß