

Paletten-Fahrgestell

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform offen aus Stahl, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 244069



Paletten-Fahrgestell

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen aus Stahl
- Ausgestattet mit Winkelrahmen
- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Fahrgestell	Bereifung	Polypropylen
elektrisch leitend	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Traglast	500 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Euronorm	ja	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1200 mm	Länge	1210 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Breite	810 mm
Plattform Konstruktion	offen	Material	Stahl
Material Plattform	Stahl	Oberfläche	feuerverzinkt
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Gewicht	20,7 kg