

Scangrip Tragbare Arbeitsleuchte FLEX WEAR

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 75
- 150 Lumen, Spot 100 Lumen, Mit
Halteclip, Leuchtweite 45 m,
Abstrahlwinkel 110 °, Mit Akku

Artikelnummer: 254507



Tragbare Arbeitsleuchte

- Höhe x Länge x Breite 26 x 89 x 21 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 75 - 150 Lumen, Spot 100 Lumen
- Mit Halteclip
- Leuchtdauer 2 - 4 h
- Leuchtweite 45 m
- Abstrahlwinkel 110 °
- 2-stufig dimmbar
- Ladezeit 2,5 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Ladezeit	2,5 h
Lampentyp	Tragbare Arbeitsleuchte	Kabellänge	1 m

Leuchtmitteltyp	COB-LED	Leuchte Ausstattung	Halteclip
Leuchtweite	45 m	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Leuchtdauer	2-4 h	Länge	89 mm
Lichtstrom	75-150 Lumen	Höhe	26 mm
Lichtstrom Spot	100 Lumen	Breite	21 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Abstrahlwinkel	110 °	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Spannungsversorgung	Akku	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	0,8 Ah	Gewicht	0,08 kg