

WSM

Raucher-Unterstand

Höhe x Breite x Tiefe 2510 x 2165 x 2165 mm, Wände aus Einscheibensicherheitsglas, Dach aus Trapezblech, Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau



Artikelnummer: 520222



WSM Raucher-Unterstand

Raucher-Unterstand

- Höhe x Breite x Tiefe 2510 x 2165 x 2165 mm
- Schneelast 190 kg/m²
- Wände aus Einscheibensicherheitsglas
- Dach aus Trapezblech
- Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Technische Details

Außeneinrichtung	Überdachung	Material Dach	Trapezblech
Überdachungstyp	Raucher-Unterstand	Material Wand	Einscheibensicherheitsglas
Höhe	2510 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	2165 mm	Oberfläche Gestell	verzinkt // beschichtet
Tiefe	2165 mm	Farbe Gestell	anthrazitgrau // RAL7016
Schneelast	190 kg/m ²	Gewicht	520 kg

Zubehör

220458		LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand, 264 x LED, 45 W, Leuchtmittel austauschbar, Energieeffizienzklasse A, Höhe x Länge x Breite 40 x 2106 x 92 mm
--------	---	--

Dazu passt auch ...

202021		Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau
202835		Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert
504036		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 620 x 250 x 250 mm, Abfallbehälter Inhalt 17 l, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
532192		Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt