


Produktbezeichnung	LAVA-FRAME-740
Artikelnummer	44719
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 90x90cm, 700W, 230V

LAVA FRAME ist die Einbau-Infrarotheizung von ETHERMA, die dank des inkludierten Einbaurahmens flächenbündig in die Decke und Wand eingebaut werden kann und damit ein harmonisches Raumbild schafft. LAVA FRAME ist ideal sowohl im Trockenbau als auch Beton. Durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement erzeugt das Gerät infrarote Strahlungswärme und erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten nicht nur die Luft, sondern alle Objekte und Gegenstände des Raumes. Sie eignet sich neben der Vollheizung auch zur Beheizung von Zonen. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA FRAME überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche mit einem zeitlosen, modernen Design und einer fein strukturierten Oberfläche. Farbe: weiß RAL 9016, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: max. 120 °C, CE konform, Montage Wand horizontal und vertikal sowie in der Decke möglich, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm², 230 V, TÜV, CE konform.

Technische Details

Art der IR-Strahlung	IR-C	Leistungsaufnahme	700 Watt
Montageart	Einbau	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Montagerichtung	horizontal/vertikal	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Deckenmontage	✓	Max. Oberflächentemperatur	120 Grad Celsius
Schutzart (IP)	IP21	Höhe	900 Millimeter
Farbe	weiß	Breite	900 Millimeter
Mit Aufdruck	✗	Tiefe	75 Millimeter
Mit Raumthermostat	✗	RAL-Nummer	9016
Mit Befestigungsmaterial	✓	Farbtemperatur	0 0 Kelvin
Mit Rahmen	✓		
Material des Rahmens	sonstige		
Farbe des Rahmens	weiß		
Oberflächenbehandlung	lackiert		
Oberflächenstruktur	glatt		
Frontpaneel			
Mit Lichtleiste	✗		
Dimmbar	✗		
Lichtaustritt	direkt		