

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1301 Werkstückwagen



Transportgeräte



Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Aufbauhöhe 1250 mm. Neigung der Gitter 11%.
Beräderng: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sinnvolles Zubehör für Werkstückwagen erhältlich (siehe Zubehör für Werkstattwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Nutzflächenlänge (mm)	1200
Nutzflächenbreite (mm)	800
Gesamtlänge (mm)	1372
Gesamtbreite (mm)	809
Gesamthöhe (mm)	1536
Neigungswinkel (Grad)	11
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	90
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976013015