

Artikelnummer: 157212

Kurzbeschreibung: Pakketweegschaal Kern & Sohn EOE, incl. displayunit, Weegvermogen 150 kg

Langbeschreibung: Pakketweegschaal Kern und Sohn EOE, incl. displayunit, verschillende uitvoeringen: De Kern und Sohn EOE weegschaal overtuigt met een hoge mate van functionaliteit en gebruiksgemak voor een snelle en betrouwbare weging op kantoor, in de productie en in de expeditie. Zo kan hun nauwkeurigheid individueel worden aangepast door het CAL-programma. De praktische Hold-functie biedt ondersteuning in onstabiele weegomstandigheden, zoals bij het wegen van dieren. Het overschakelen naar niet-metrische weegtoestellen gaat eenvoudig met een druk op de knop. De bij de levering ingegrepen universele netadapter is uitgerust met optionele ingangsadapters zodat de weegschaal zowel in de EU als in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten kan worden gebruikt. Bovendien is de weegschaal, dankzij de optionele batterijwerking, bijzonder flexibel voor de locatie en kan hij tot 100 uur lang in continu bedrijf worden gebruikt. Dankzij het lichte, vlakke ontwerp en de geïntegreerde inbouwgrepen bieden wij u de Kern en Sohn EOE pakketweegschalen in verschillende uitvoeringen aan, die bijzonder gemakkelijk te transporteren zijn. **Meer details:**- Met bijzonder groot, gelakt stalen weegplateau- Incl. groot LCD-display met 25 mm cijferige hoogte- Compact, vlak en licht van gewicht, evenals verzonken handgrepen aan de onderzijde maken het transport gemakkelijk.- Uitgerust met CAL-aanpassingsprogramma voor het instellen van de nauwkeurigheid (extern instelgewicht vereist hiervoor) en praktische hold-functie voor onstabiele weegomstandigheden (bijv. bij het wegen van dieren).- Zowel net- als batterijwerking (met 4 x 1,5 V AA-batterijen) mogelijk, dus flexibiliteit bij het plaatsen van de batterijen.- Tot 100 uur bedrijfstijd- Met universele netadapter met optionele ingangstekkeradapters voor de EU, GB en VS.- Inclusief wandhouder voor wandmontage van het meegeleverde verwerkingsapparaat- Afmetingen van het weegplateau: elke B 305 x D 315 mm.- Totale afmetingen: elk B 305 x D 315 x H 55 mm.- Verkrijgbaar in verschillende versies

