



**2** JAHRE  
YEARS  
GARANTIE  
WARRANTY

### ANSMANN NiMH Akku Micro AAA Typ 1100 (min. 1050 mAh) 4er Blister

- Schnellladefähig
- Extrem lange Lebensdauer durch hohe Zyklfestigkeit
- Hocheffizient und umweltschonend, bis zu 1000× wieder aufladbar
- Keinerlei Memory-Effekt
- Speziell für professionelle Anwendungen wie z.B. Digitalkameras, Blitzgeräte oder Messgeräte entwickelt
- Durch sehr geringen Innenwiderstand ideal für Anwendungen mit hohem Strombedarf
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -20°C bis +50°C
- Zelltyp: NiMH
- Zellgröße: Micro AAA
- Kapazität: Typ 1100 (min. 1050 mAh)
- Spannung: 1,2 V

### INFORMATIONEN

**Produktname** NiMH Akku Micro AAA Typ 1100 (min. 1050 mAh) 4er Blister  
**Artikelnummer** 5035232  
**EAN-Code** 4013674035236  
**Zolltarifnummer** 85075000900  
**Materialgruppe** 04  
**Lieferumfang** 4× NiMH Akku Micro AAA Typ 1100 mAh (min. 1050 mAh)

**Produkt** 10,5 × 10,5 × 44,5 mm / 12 g  
**Verpackung + Produkt** 86 × 12 × 123 mm / 55 g  
**Verpackungseinheit** 12 (150 × 94 × 92 mm)

