

Festo AG & Co. KG

192161

Druckluftspeicher VZS-20-B

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Volumen	20 l
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Entspricht Norm	EN 286-1
Betriebsdruck	-0,95 - 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-] Stickstoff
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-einfache Druckbehälter-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-10 - 100 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 100 °C
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	130 Nm
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass	27 Nm
Produktgewicht	9000 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Kondensatableitung	G3/8
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Druckluftspeicher	Stahl pulverbeschichtet

© 2018 Festo AG & Co. KG