

Paletten-Fahrgestell

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform offen, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 244069



Paletten-Fahrgestell

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen
- Ausgestattet mit Winkelrahmen
- Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Fahrgestell	Bereifung	Polypropylen
elektrisch leitend	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Traglast	500 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Euronorm	ja	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1200 mm	Länge	1210 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Breite	810 mm
Plattform	offen	Material	Stahl
Material Plattform	Stahl	Oberfläche	feuerverzinkt
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Gewicht	20,7 kg