



FUSIBILE TIPO  
FUSE LINK 5 x 20 mm

MONTAGGIO  
MOUNTING CS  
PCB



Corrente nominale <b>Rated Current</b>	A	6,3	
Tensione nominale <b>Rated Voltage</b>	VAC	250	
Potenza dissipabile <b>Rated Power Acceptance</b>	W	1,6	
Corpo isolante <b>Housing</b>	—	PA - UL 94 V0	
Temperatura ambiente ammissibile <b>Admissible ambient air temperature</b>	°C	-30 °C to 85 °C	
Protezione contro le scosse elettriche <b>Shocksafe category</b>	PC	PC1	
Grado di protezione <b>Degree of protection</b>	IP	IP00	
Resistenza di contatto <b>Contact Resistance</b>	mΩ	< 5	
 EN 60127-6	Corrente Nominale <b>Rated Current</b>	A	6,3
	Tensione nominale <b>Rated Voltage</b>	VAC	250
	Potenza dissipabile <b>Rated Power Acceptance</b>	W	1,6
 UL 512 + C22.2 no. 39	Corrente Nominale <b>Rated Current</b>	A	10
	Tensione nominale <b>Rated Voltage</b>	VAC	250
	Potenza dissipabile <b>Rated Power Acceptance</b>	W	—
Colore standard <b>Standard colour</b>	—	verde - green	
Altri colori <b>Other colours</b>	—	A richiesta - On demand	
Accessori <b>Accessories</b>	Pag	sezione A3 - section A3	
Altri dati <b>Other information</b>	Pag	sezione B/A1- section B/A1	

