

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11542

Extrem hoher Tragekomfort und Schutz in Einsatzbereichen mit einem hohen Risiko für Schnittverletzungen, für eine bessere Einhaltung von Vorschriften und einen Arbeitstag ohne Unterbrechungen



Schnittfestigkeit



Hitze



Mittlere Belastungen

## Extrem hoher Tragekomfort und Schutz in Einsatzbereichen mit hohem Risiko für Schnittverletzungen, zur besseren Einhaltung von Vorschriften und unterbrechungsfreie Arbeitstage

- Die INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
- Leichtgewichtige Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit; unterstützt die Einhaltung von Vorschriften durch den Arbeiter
- Längeres Einsatzleben des Produkts durch eine exklusive schmutzverbergende Beschichtung und hohe Abriebfestigkeit
- Geeignet für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen und vielfältige Risiken; vermeidet einen Handschuhwechsel zwischen zwei unterschiedlichen Arbeiten
- Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100° C



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

### Einsatzbereiche

- Presswerkarbeiten
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen
- Metall- und Montagearbeiten
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Auswechseln von Werkzeugen und Spritzgussteilen
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen
- Befestigen von Komponenten und Teilen

### Hauptmerkmale

- Hohe Schnittfestigkeit
- Hohe Fingerbeweglichkeit
- Hoher Tragekomfort & leichtgewichtig
- Schmutzverbergendes Design für längeres Einsatzleben
- Kontakthitzeschutz Stufe 1 gemäß EN 407
- Glasfaserfrei
- Naturgummilatexfrei
- Silikonfrei

### TECHNOLOGIEN



Fibre glass free



### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



EN 388:2016



4X32F

EN 407



X1XXXX

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschen dichte (Gauge)	GRÖS SE	LÄNGE	FARB E	VERPACKUN G
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.ansell.com">www.ansell.com</a> oder telefonisch unter</p>						
<p>Europa, Naher Osten und Afrika Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01</p>	<p>Kevlar®, Edelstahl, Nylon, Spandex, Strickbund</p>	<p>Nordamerika Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210   Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445</p>	<p>9, 10, 11</p>	<p>267mm; 8.4-10.5 inches</p>	<p>Schwarz</p>	<p>• 12 Paar pro PE-Beutel; • 12 PE-Beutel pro Karton</p>
<p>Asiatisch-Pazifischer Raum Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699</p>		<p>Lateinamerika und Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II, Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexico Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133</p>			<p>Kanada Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) Q7001 Torre II, Cowansville, QC J2K 2K8, Kanada Tel.: +1 800 363-8340 Fax: +1 888 267 3551</p>	

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2019 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.



