

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/GESAMTLÄNGE 2,5 MM²/25 MM, TEIL 4, FARBREIHE 2, 100 STÜCK
Artikelnummer: 182207

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt 2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 18 mm; Gesamtlänge L1: 25 mm; D1: 2,2; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: blau, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,03; VE/Stck.: 100.



Merkmal	Wert
	2.5 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	blau
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	24 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	18 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
	14

GTIN: 4021103822074

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de