



## ZENIT EVO 7100

EN ISO 20345:2011 S1, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35



Entdecke mehr

### FÜR MEHR BEWEGUNGSKRAFT

Leichter, weicher und bequemer Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz und hervorragender Ergonomie. Der Schaft aus Strickgewebe mit Memory-Schaum-Polsterung unterstützt und schützt Ihre Füße bei leichteren Arbeiten. Die ölbeständige RPU-Laufsohle liefert hervorragenden Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® die Füße schützen.

#### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv
- Äußerst leicht

#### EIGENSCHAFTEN

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Geringes Gewicht
- Gepolsterte Lasche
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomisch geformt
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam
- Weich
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

zehenverletzungen, elektrische aufladung, rutschgefahr

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

im freien, innenräume, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit Evo

OBERMATERIAL Gestrickte Textilie

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Schwarz, Rot, Weiß

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.05 kg

**KONFORMITÄT**



EN ISO 20345:2011  
S1, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259

DGVU 112-191



**EIGENSCHAFTEN**



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Aluminium-Zehenschutzkappe



Ölbeständige Laufsohle

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN           |
|--------|------------|---------------|
| 35     | 7100-35    | 6408487507632 |
| 36     | 7100-36    | 6408487507649 |
| 37     | 7100-37    | 6408487507656 |
| 38     | 7100-38    | 6408487507663 |
| 39     | 7100-39    | 6408487507670 |
| 40     | 7100-40    | 6408487507687 |
| 41     | 7100-41    | 6408487507694 |
| 42     | 7100-42    | 6408487507700 |
| 43     | 7100-43    | 6408487507717 |
| 44     | 7100-44    | 6408487507724 |
| 45     | 7100-45    | 6408487507731 |
| 46     | 7100-46    | 6408487507748 |
| 47     | 7100-47    | 6408487507755 |
| 48     | 7100-48    | 6408487507762 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com