

### Nr. 158 d Wäscheleinerollen mit Gewindeschraube und Mutter

Rolle aus Grauguss, Gehäuse aus Stahl verzinkt, Achse aus Messing.  
Größe 60 mm auch mit Polyamidrolle lieferbar.  
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	45	60	80
Rillengrund-Ø	33	46	66
Rillenbreite	9	10	10
Rillentiefe	6	7	7
Kranzbreite	14	16	17,5
Achslänge	28	31	33
Baulänge	85	98	118
Schraubenlänge	27	27	27
Gewindelänge	21	21	21
Gewindestärke	M 8	M 8	M 8
Seil-Ø max.	8	9	9
Tragfähigkeit in kg	18	22	22
Gewicht in kg ca.	0,13	0,22	0,31

### Nr. 158 e Wäscheleinerollen mit Holzschraube und Gelenk

Rolle aus Grauguss, Gehäuse aus Stahl verzinkt, Achse aus Messing.  
Größe 60 mm auch mit Polyamidrolle lieferbar.  
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	60	80
Rillengrund-Ø	46	66
Rillenbreite	10	10
Rillentiefe	7	7
Kranzbreite	16	17,5
Achslänge	32	32
Baulänge	151	171
Gewindelänge	40	40
Schrauben-Ø	8	8
Schraubenlänge	69	69
Seil-Ø max.	9	9
Tragfähigkeit in kg	22	30
Gewicht in kg ca.	0,28	0,38