


FL 40-PowerCross Plus SP

Überzeugt auf der ganzen Linie



Selection PRO



TECHNISCHE DATEN	FL 40-POWERCROSS PLUS SP	EIGENSCHAFTEN
Selbstnivellierbereich	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Laserkreuz · Laserlinien einzeln schaltbar · Manuellfunktion zur Schräganwendung · Optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional) · Multifunktionale Halterung <ul style="list-style-type: none"> · höhenverstellbar · für Wandhängung · zur Riemenbefestigung · Befestigung an magnetischen Flächen · Stativanschluss (5/8" und 1/4")
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m	
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m* (Radius)	
Arbeitsbereich mit Empfänger (optional)	80 m	
Linienbereich horizontal	135°	
Linienbereich vertikal	150°	
Stromversorgung	4 x AA Alkaline	
Betriebsdauer (alle Linien an)	20 h	
Staub- / Wasserschutz	IP 54	
Laserdiode / Laserklasse	rot / 2	
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C	
Gewicht (Gerät mit Batterien)	0,4 kg	
	* abhängig von Lichtverhältnissen	

LIEFERUMFANG FL 40-POWERCROSS PLUS SP

ARTIKEL-NR. 541510

- Multifunktionale Halterung
- 4 x AA Alkalinebatterie
- Gepolsterte Tasche

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR. 541511

- Ladegerät
- Li-Ion Akku