

Artikelnummer: 129757

Kurzbeschreibung: Duwbeugelwagen met inklapbare beugel, 900 x 600 mm

Langbeschreibung: Duwbeugelwagen met inklapbare beugel 900 x 600 mm: Duwbeugel kan op het platform worden opgevouwen. Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen, niet draaibaar, met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Poedercoating: Gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadoppervlak: B 900 x D 600 mm.
- Buitenafmetingen: B 980 x D 600 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 230 mm
- Hoogte duwbeugel: 980 mm
- Draagvermogen: 250 kg
- Wiel a^o: 160 mm
- Eigen gewicht: 25 kg

