

## Winkel-Verschraubungen, konisches Gewinde

CK

Typ Messing vernickelt

Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Typ Kunststoff (POM)

Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Typ	Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen
<b>MS vernickelt</b>	<b>Kunststoff (POM)</b>		
GCK 553 MSV	---	M 5	5 x 3
GCK 182 MSV*	---	R 1/8"	4 x 2
GCK 1853 MSV	---	R 1/8"	5 x 3
GCK 184 MSV	GCK 184 K	R 1/8"	6 x 4
GCK 186 MSV	GCK 186 K	R 1/8"	8 x 6
GCK 188 MSV	---	R 1/8"	10 x 8
GCK 144 MSV	GCK 144 K	R 1/4"	6 x 4
GCK 146 MSV	GCK 146 K	R 1/4"	8 x 6
GCK 148 MSV	---	R 1/4"	10 x 8
---	GCK 149 K	R 1/4"	11,6 x 9
GCK 384 MSV	---	R 3/8"	6 x 4
GCK 386 MSV	---	R 3/8"	8 x 6
GCK 388 MSV	---	R 3/8"	10 x 8
---	GCK 389 K	R 3/8"	11,6 x 9
GCK 3810 MSV	---	R 3/8"	12 x 10
GCK 126 MSV	---	R 1/2"	8 x 6
GCK 128 MSV	---	R 1/2"	10 x 8
GCK 1210 MSV	---	R 1/2"	12 x 10

\* Schlauchnippel demontierbar



## Winkel-Drehverschraubungen

CK

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (FKM-Dichtung: -20°C bis max. +150°C)

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

Typ	Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen
<b>MS vernickelt (NBR-Dichtung)</b>	<b>MS vernickelt (FKM-Dichtung)</b>		
GCK 184 DR MSV	GCK 184 DR MSV-V	G 1/8"	6 x 4
GCK 186 DR MSV	GCK 186 DR MSV-V	G 1/8"	8 x 6
GCK 144 DR MSV	GCK 144 DR MSV-V	G 1/4"	6 x 4
GCK 146 DR MSV	GCK 146 DR MSV-V	G 1/4"	8 x 6
GCK 148 DR MSV	GCK 148 DR MSV-V	G 1/4"	10 x 8



360° schwenkbar

## Winkel-Drehverschraubungen mit Knickschutz

CK

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen	Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen
<b>MS vernickelt</b>			<b>MS vernickelt</b>		
GCK 184 DR KS MSV	G 1/8"	6 x 4	GCK 146 DR KS MSV	G 1/4"	8 x 6
GCK 186 DR KS MSV	G 1/8"	8 x 6	GCK 148 DR KS MSV	G 1/4"	10 x 8
GCK 144 DR KS MSV	G 1/4"	6 x 4			



360° schwenkbar

## Winkel-Aufschraubverschraubungen mit Innengewinde

CK

Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches

Typ	Gewinde innen	Schlauch Ø außen x innen	Typ	Gewinde innen	Schlauch Ø außen x innen
<b>MS vernickelt</b>			<b>MS vernickelt</b>		
GCKi 1853 MSV	G 1/8"	5 x 3	GCKi 146 MSV	G 1/4"	8 x 6
GCKi 184 MSV	G 1/8"	6 x 4	GCKi 148 MSV	G 1/4"	10 x 8
GCKi 186 MSV	G 1/8"	8 x 6	GCKi 388 MSV	G 3/8"	10 x 8
GCKi 144 MSV	G 1/4"	6 x 4	GCKi 3810 MSV	G 3/8"	12 x 10




Zylinder  
ab Seite 830



Handwerkzeuge  
ab Seite 960



Industriereiniger und  
Reinigungstücher  
auf Seite 1058



Schläuche  
& Verschraubungen finden  
Sie in unserem **Online-Shop**

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.