

# Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1




## Einstellbare T-Anschlussverschraubungen

Typ	Typ	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571			
<b>leichte Baureihe</b>				
EVT 6 L*	EVT 6 L ES	6 L	6 L	M 12 x 1,5
EVT 8 L*	EVT 8 L ES	8 L	8 L	M 14 x 1,5
EVT 10 L*	EVT 10 L ES	10 L	10 L	M 16 x 1,5
EVT 12 L*	EVT 12 L ES	12 L	12 L	M 18 x 1,5
EVT 15 L	EVT 15 L ES	15 L	15 L	M 22 x 1,5
EVT 18 L	EVT 18 L ES	18 L	18 L	M 26 x 1,5
EVT 22 L	EVT 22 L ES	22 L	22 L	M 30 x 2
EVT 28 L	EVT 28 L ES	28 L	28 L	M 36 x 2
EVT 35 L	EVT 35 L ES	35 L	35 L	M 45 x 2
EVT 42 L	EVT 42 L ES	42 L	42 L	M 52 x 2
<b>schwere Baureihe</b>				
EVT 6 S*	EVT 6 S ES	6 S	6 S	M 14 x 1,5
EVT 8 S*	EVT 8 S ES	8 S	8 S	M 16 x 1,5
EVT 10 S*	EVT 10 S ES	10 S	10 S	M 18 x 1,5
EVT 12 S*	EVT 12 S ES	12 S	12 S	M 20 x 1,5
EVT 14 S	EVT 14 S ES	14 S	14 S	M 22 x 1,5
EVT 16 S	EVT 16 S ES	16 S	16 S	M 24 x 1,5
EVT 20 S	EVT 20 S ES	20 S	20 S	M 30 x 2
EVT 25 S	EVT 25 S ES	25 S	25 S	M 36 x 2
EVT 30 S	EVT 30 S ES	30 S	30 S	M 42 x 2
EVT 38 S	EVT 38 S ES	38 S	38 S	M 52 x 2

\* Mutter & Schneidring liegen lose bei

## Einstellbare T-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)			
<b>leichte Baureihe</b>					
ET 6 L	ET 6 LES	ET 6 L NC	6 L	6 L	M 12 x 1,5
ET 8 L	ET 8 LES	ET 8 L NC	8 L	8 L	M 14 x 1,5
ET 10 L	ET 10 LES	ET 10 L NC	10 L	10 L	M 16 x 1,5
ET 12 L	ET 12 LES	ET 12 L NC	12 L	12 L	M 18 x 1,5
ET 15 L	ET 15 LES	ET 15 L NC	15 L	15 L	M 22 x 1,5
ET 18 L	ET 18 LES	ET 18 L NC	18 L	18 L	M 26 x 1,5
ET 22 L	ET 22 LES	ET 22 L NC	22 L	22 L	M 30 x 2
ET 28 L	ET 28 LES	---	28 L	28 L	M 36 x 2
ET 35 L	ET 35 LES	---	35 L	35 L	M 45 x 2
ET 42 L	ET 42 LES	---	42 L	42 L	M 52 x 2
<b>schwere Baureihe</b>					
ET 6 S	ET 6 SES	ET 6 S NC	6 S	6 S	M 14 x 1,5
ET 8 S	ET 8 SES	ET 8 S NC	8 S	8 S	M 16 x 1,5
ET 10 S	ET 10 SES	ET 10 S NC	10 S	10 S	M 18 x 1,5
ET 12 S	ET 12 SES	ET 12 S NC	12 S	12 S	M 20 x 1,5
ET 14 S	ET 14 SES	ET 14 S NC	14 S	14 S	M 22 x 1,5
ET 16 S	ET 16 SES	ET 16 S NC	16 S	16 S	M 24 x 1,5
ET 20 S	ET 20 SES	ET 20 S NC	20 S	20 S	M 30 x 2
ET 25 S	ET 25 SES	ET 25 S NC	25 S	25 S	M 36 x 2
ET 30 S	ET 30 SES	---	30 S	30 S	M 42 x 2
ET 38 S	ET 38 SES	---	38 S	38 S	M 52 x 2



Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.



**! Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.**

Montagepaste für  
Edelstahlverschraubungen  
ab Seite 1049

Hydraulikpumpen  
und E-Motoren  
ab Seite 824

Hydraulikzylinder  
ab Seite 915

**Rexroth**  
Bosch Group  
Hydraulik Druckbegren-  
zungsventil ab Seite 816

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.