

Gegenlager, Serie MP4

- Zylinderbefestigung nach ISO 21287, ISO 15552
- geeigneter Kolben-Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- für Gabelbefestigung MP2 und AB3



Normen

Siehe Tabelle unten

Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Bohrung-Ø CR	Normierung	Werkstoff	Oberfläche
1825805368	16 mm	6 mm	-	Aluminium-Druckguss	-
1827002300	20 mm	8 mm	ISO 21287	Stahl	verzinkt
1827002301	25 mm	8 mm	ISO 21287	Stahl	verzinkt
1827001283	32 mm	10 mm	ISO 15552	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001284	40 mm	12 mm	ISO 15552	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001285	50 mm	12 mm	ISO 15552	Aluminium (geschmiedet)	-
1827020086	63 mm	16 mm	ISO 15552	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001287	80 mm	16 mm	ISO 15552	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001288	100 mm	20 mm	ISO 15552	Aluminium (geschmiedet)	-

Lieferumfang: Gegenlager inkl. Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium-Druckguss, Stahl, Aluminium (geschmiedet)
	verzinkt
Schrauben	Stahl
	verzinkt

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Kolben-Ø	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0,2	I ±0,5	L 1)	L1 1)	MR 2)	TG
1825805368	16 mm	6	10 H13	4.5	27	12 -0,2/-0,6	16	2.6	10	3	6	18 ±0,2
1827002300	20 mm	8	12 H13	5.5	34	16 -0,2/-0,6	20	2.6	14	3	8	22 ±0,4
1827002301	25 mm	8	12 H13	5.5	40	16 -0,2/-0,6	20	2.6	14	3	8	26 ±0,4
1827001283	32 mm	10	30 H11	6.6	48	26 -0,2/-0,6	22	5.5	12	4.5	10	32,5 ±0,2
1827001284	40 mm	12	35 H11	6.6	53	28 -0,2/-0,6	25	5.5	15	4.5	12	38 ±0,2
1827001285	50 mm	12	40 H11	9	63	32 -0,2/-0,6	27	6.5	15	4.5	12	46,5 ±0,2
1827020086	63 mm	16	45 H11	9	73	40 -0,2/-0,6	32	6.5	20	4.5	16	56,5 ±0,2
1827001287	80 mm	16	45 H11	11	98	50 -0,2/-0,6	36	10	20	4.5	16	72 ±0,2
1827001288	100 mm	20	55 H11	11	115	60 -0,2/-0,6	41	10	25	4.5	20	89 ±0,2

1) Min.

2) Max.