

## Bilancia pesapacchi PCE-PB 60N

**bilancia pesapacchi fino a 60 kg / interfaccia USB bidirezionale / funzione PEAK Hold /  
funzione contapezzi / alimentazione a batteria e a corrente / cavo interfaccia USB incluso**

La bilancia PCE-PB 60N è una bilancia pesapacchi. Le funzioni della bilancia pesapacchi sono molte e si distingue per l'interfaccia USB bidirezionale che consente di lavorare tramite PC. Ciò permette alla bilancia PCE-PB 60N di potersi collegare senza problemi con i software di varie aziende di spedizione come per esempio DHL, GLS etc. Ma la bilancia pesapacchi PCE-PB 60N può essere collegata al software opzionale ed economico "ProCell". Questo software simula un'introduzione tramite tastiera simile a uno scanner, con l'aiuto di questo software la bilancia pesapacchi può introdurre il valore della pesata nei campi attivi di un qualsiasi software. Un altro vantaggio della bilancia pesapacchi PCE-PB 60N è il display collegato via cavo, il cavo a spirale è estendibile fino a ca. 1,5 m, questo permette di pesare pacchi che eccedono le dimensioni del piatto di pesata da 300 x 300 mm. Il display viene spedito con un supporto, ma è anche predisposto per essere montato su parete. Altre interessanti funzioni della bilancia pesapacchi sono la funzione contapezzi, la funzione PEAK Hold, la funzione per il controllo del livello, le unità di misura come kg / lb / N (Newton) / g, la retroilluminazione regolabile, lo spegnimento automatico regolabile e la possibilità di funzionare a batteria o tramite la rete elettrica.

- Interfaccia USB bidirezionale
- Cavo a spirale allungabile fino a ca. 1,5 m
- Altezza cifre 20 mm
- Piattaforma in acciaio inox
- Funzione PEAK (indicazione valore max)
- Funzione contapezzi
- Consente tara multipla
- Funzione per controllo del livello
- Alimentazione a batteria o corrente
- Cavo interfaccia

### Specifiche tecniche

Range di misura (max.)	60 kg
Risoluzione (d)	20 g
Peso minimo (min.)	60 g
Precisione	± 80 g
Piatto di pesata (lunghezza x larghezza x altezza)	300 x 300 x 45 mm
Display	LCD con cifre da 20 mm (luminose)
Cavo display	Cavo a spirale da 90 cm allungabile fino a ca. 1,5 m (connessione al display)
Unità di misura	kg / g / lb / N (Newton)
Funzioni	- Funzione PEAK Hold (indicazione del valore max.) - Tara multipla in tutta l'area di misura - Funzione per il controllo di livello (funzione Auto Tara OFF) - Funzione contapezzi (1 min.) - Funzione pesa animali - Filtro regolabile per rapido tempo di risposta - Spegnimento e retroilluminazione regolabili
Interfaccia	<b>USB bidirezionale</b>
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C / max. 85 % H.r.
Alimentazione	DC9V / 200 mA alla rete elettrica o 6 x batterie da 1,5 V AA
Peso	ca. 4 kg
Peso controllo raccomandato	Classe M1

### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia pesapacchi PCE-PB 60N, 1 x supporto per display, 1 x cavo interfaccia USB (ca. 1,5 m), 1 x alimentatore e istruzioni