



Descrizione

ECO-Box In alluminio da 68 litri, le casse ideali per conservare e trasportare in modo sicuro, inclusi due cilindri di serratura

- Resistenza a corrosione, agenti atmosferici e temperatura
- Nonostante il suo peso esiguo, la cassetta è estremamente indeformabile grazie alle nervature di rinforzo continue (rinforzo pareti e angoli)
- Robuste chiusure a leva con fori per lucchetto, piombatura e montaggio di serrature.
- Maniglie ribaltabili di sicurezza rivestite in plastica, per un trasporto comodo
- La guarnizione perimetrale in gomma protegge il contenuto dall'azione di fattori esterni, quali per esempio polvere, spruzzi d'acqua.
- Due nastri di ritenuta sul coperchio ribaltabile impediscono la rottura delle cerniere.
- in lamiera di alluminio dello spessore di 0,8 mm / profilo del fondo massiccio
- Accessori a parte: Kit di rotelle
- Con due manici / Portata max. 40 kg
- Altre dimensioni e varianti sono disponibili su richiesta (a partire da 50 pezzi sono possibili anche produzioni fuori serie).
- P=profondità=385 mm L=larghezza=575 mm A=altezza=375 mm
- Dimensioni interne: 350x550x355 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	451250
GTIN	4007228451252
Tariffa doganale	76129080
Unità di imballaggio	1

Colore	argento
Volume in L	68
Peso (kg)	3,74
P x L x A (mm)	385 x 575 x 375

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	1
P x L x A (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Peso lordo unità di imballaggio kg	3,74
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	20
Numero di strati	5
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,025

Cartoni per strato	4
Peso (kg)	94,8