



Leírás:

3/8"-os (10 mm) áteresztő csapok elzárófunkcióval, natúr színben, kétoldali csővégcsatlakozóval tömlők összekötéséhez

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből (LD-PE)
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- nem szellőztetett
- csővég külső átmérője d1 = 10 mm, ill. 3/8" (csatlakozó rész)
- ma = 59 mm
- hossz = 80 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	522100
GTIN	4007228705737
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	5

szín	természetes
Súly (kg)	0,02

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	250 x 250 x 170

KE bruttó tömege, kg	0,1
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	144
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonok száma rétegenként	18
Súly (kg)	221,6