



## Leírás:

1"-os (25 mm) egyenes csőösszekötő törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlőkbe illeszthető csővégcsatlakozókkal

- különböző méretben kapható
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- csővég külső átmérője d2 = 25 mm, ill. 1" (csatlakozó rész)
- hossz = 84 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>536400</b>
GTIN	<b>4007228702118</b>
Vámtarifa	<b>39174000</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>10</b>

szín	<b>természetes</b>
Súly (kg)	<b>0,02</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>10</b>
M x S x M (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>0,2</b>
----------------------	------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>144</b>
Rétegek száma	<b>8</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,51</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>18</b>
Súly (kg)	<b>308,0</b>