


**Artikelnummer:** 127840

**Kurzbeschreibung:** Palettenregal PR 600, Anbaufeld, H 3600 mm, max. 800 kg, 2 Traversen

**Langbeschreibung:** Dieses Anbaufeld gehört zum Palettenregal PR 600 und ist wahlweise mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm lieferbar. Die lichte Feldweite des Anbaufeldes beträgt 2700 mm und kann mit 2 bis 4 Traversen ausgestattet werden. Dieses Anbaufeld ist für das Palettenregal PR 600 und hat eine lichte Feldweite von 2700 mm. Dank des Baukastensystems ist es Ihnen möglich, eine maximale Lagerkapazität auf minimalem Raum zu erreichen. Dafür können Sie das Anbaufeld mit einer Höhe von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm bestellen. Inklusive Traversenebenen geliefert, wählen Sie auch hierbei, ob Sie 2, 3 oder 4 Traversen benötigen. Das Anbaufeld hat einen verzinkten Oberflächenschutz und trägt wahlweise ein maximales Palettengewicht von 800 kg oder 1000 kg. Weitere Details:



Anbaufeld für Palettenregale PR 600  
Vielseitiges Baukastensystem für individuelle Lösungen  
Maximale Lagerkapazität auf minimalem Raumvolumen  
Regalrahmen nicht vormontiert  
Auf höchste Belastungen ausgelegt  
Oberflächenschutz: verzinkt  
Inklusive Längstraversen, blau lackiert (RAL 5010)  
Maximales Palettengewicht: wahlweise 800 kg oder 1000 kg  
Höhe: wahlweise 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm  
Anzahl Traversenebenen: wahlweise 2, 3 oder 4  
Lichte Breite: 2700 mm  
Rahmentiefe: 1100 mm

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052941835834