


# Cordon ROLINE Cat.6 UTP, jaune, 3,0 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.1552
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.1552
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990156368



Cordon confectionné non blindé avec des connecteurs RJ45 de qualité. Résistant grâce aux connecteurs surmoulés, assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568A. Structure: tresse de 8 fils. Contacts dorés.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: Câble solide UTP cat.6/classe E (Réf. 21.15.0990) de ROLINE, boîtiers de raccordement / embases cat.6/classe E (Réf. 25.16.8494 / 25.16.8394) de ROLINE, panneau de brassage gris / noir 19" cat.6/classe E (Réf. 26.11.0355 / 26.11.0362) de ROLINE ainsi que les cordons UTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0935) de ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapport de test N° z2329b-10-D ou z2330b-10-D).

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon UTP
Couleur	jaune
Longueur	3 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm

Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Couleur (douille)	jaune
Câble LSOH	non
Connecteur type RJ45	Standard